

KOMBI M-M



Микродозировка, большая точность, компактное устройство, прост в управлении.

В этом случае использован блок управления от Fill up 2 visco с насосной головкой Fill up 2 liquid, подключение насосной головки к блоку управления через редуктор.

Фасовка густых текучих жидкостей как:

- маточное молочко,
- UV- гель для ногтей,
- искусственные смолы,
- силиконовые пасты и т.д.

Сильное понижение числа оборотов позволяет фасовать густые жидкости с точностью +/- 0,3 грамма. Мы советуем при этой комплектации фасовать дозы в пределах 2-25 мл.

Технические данные:

- Скорость розлива: 330 мл / минуту
- Погрешность розлива: 0/- 0,3 грамма
- Рекомендуемые дозы: 2-25 мл
- Ёмкость воронки: 5 литра
- Имеющиеся розливочные трубки: диаметром 4-10 мм
- Мотор 24 вольта. 13-100 / мин.